

Professionelles
Handrohrreinigungsgerät

Handrohrreiniger 10 mm

Handrohrreiniger, sehr stabile und robuste Ausführung.

Gehäuse aus robustem Kunststoff mit Handkurbel.

Haltegriff aus rutschfestem Material. Die Spirale wird mit einem mechanischem Spannfutter in Verbindung mit Spannkonus geklemmt.



Ausgerüstet ist dieser Handrohrreiniger mit einer flexiblen 10 mm Spirale x 10 Meter lang mit Keulenbohrkopf.

Einsatzort: z.B. in Küche, Bad oder Waschküche sowie für Rohrleitungen von 50 bis max. 75 mm Ø.



Funktionsweise:

(Bild1)

Nehmen Sie das Gerät in die Hand.



(Bild1)

(Bild2)

Drehen Sie das Spiralspannfutter nach links etwas auf.



(Bild2)

(Bild3)

Ziehen Sie ca. 20 cm Spirale aus der Trommel.



(Bild3)

(Bild4)

Drehen Sie das Spiralspannfutter nach rechts zu. Bis die Spirale fest sitzt.



(Bild4)

(siehe Bild links)

Setzen Sie den Spiralkopf auf den Siphon auf und drehen die Kurbel langsam nach rechts. Dann schieben Sie gleichzeitig die Spirale vorsichtig in den Siphon. Wenn das Spiralenstück im Rohr eingeführt wurde, gehen Sie weiter vor wie ab Bild 2 und wiederholen Sie dieses bis Ihre Verstopfung beseitigt ist.

© www.gdrexl.de 2008